



Sarokcsiszoló, Típus: AGV17-150



Rendelési adatok

Rendelés száma	077141 AGV17-150
GTIN	4002395243990
Árucikk kategória	03M

Leírás

Kivitel:

Milwaukee sarokcsiszoló lágy indulással, **ismételt bekapcsolódás** és túlterhelés elleni **védelemmel**. 1750 W / 150 mm sarokcsiszoló **konstans elektronikával**, Anti-Kickback funkcióval, **vibrációcsökkentő markolattal**, szerszám nélküli tárcsacserével. A **FIXTEC** felfogó anyja tartozék.

Tartalom:

Segédmarkolat, védőburkolat, 4 m hálózati kábel.

Műszaki leírás

Teljesítményfelvétel	1750 W
Max. vibráció EN szerint	8,7 m/s ²
Kickbackstop	igen
Maximális vágási mélység	45 mm
Lágy indulás	igen
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem	igen
Maximális tárcsa Ø	150 mm
Súly	3 kg
Gyártó jelölése	AGV17-150XCProTector/ éberségi kapcsoló

Energiaellátás	Vezetékes
Maximális fordulatszám	9500 min ⁻¹
Termék fajtája	Sarokcsiszoló

Tartozék

M14 felfogó anya Típus NUT	073930 NUT
M14 felfogó anya Típus FIXTEC	073930 FIXTEC