

Garant**Zsugorbefogó Form ADB, hűtőcsatorna furattal, BT 40 rövid, Befogási Ø D1: 6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	303415 6
GTIN	4045197467904
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- Integrált szerszámhossz-beállítás, állítási út 10 mm (Ø 6-tól).
- 3–5 méret keményfémhez, 6-os mérettől HSS-hez és keményfémhez.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok befogásához h6 tűréssel.

Szabvány:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308806 sz., zsugorbefogó hosszabbító 302410 – 302417 sz., zsugorbefogó készülékek 354210 – 354400 sz.

Műszaki leírás

Befogási Ø D ₁	6 mm
A-méret kinyúlási hossz	90 mm
Ø D ₂	21 mm
Külső Ø D	27 mm
Hűtőcsatorna furat	Zárható
Befogó	BT 40 rövid
Befogó szabvány	ISO 7388-2

Befogó szabvány	JIS B6339
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Zsugorbefogó

Tartozék

Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Zsugorbefogó készülék Típus SU1	354210 SU1
Cserélhető tárcsa tekercshezSU1 Befogási Ø-höz 6-12 mm	354240 6-12
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Hűtőegység Típus CU1	354215 CU1
Kúpvonócsap Hurco 90° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Alapszekrény	354290
Hűtőadapter, rövid4,5° Befogási Ø-höz 6-9 mm	354235 6-9
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308795 40