

Garant**Zsugorbefogó Form ADB, BT 40 A = 160, Befogási Ø D1: 10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	303430 10
GTIN	4045197468109
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- **Integrált szerszámhossz-beállítás, állítási út 10 mm (Ø 6-tól).**
- **3–5 méret keményfémhez, 6-os mérettől HSS-hez és keményfémhez.**

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok befogásához h6 tűréssel.

Szabvány:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308806 sz., zsugorbefogó hosszabbító 302410 – 302417 sz.,
zsugorbefogó készülékek 354210 – 354400 sz.

Műszaki leírás

Ø D ₂	24 mm
A-méret kinyúlási hossz	160 mm
Befogási Ø D ₁	10 mm
Külső Ø D	32 mm
Befogó	BT 40 A = 160
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Befogó szabvány	JIS B6339
Alak	ADB

Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Zsugorbefogó

Tartozék

Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Hűtőegység Típus CU1	354215 CU1
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Cserélhető tárcsa tekercshezSU1 Befogási Ø-höz 6-12 mm	354240 6-12
Kúpvonócsap Hurco 90° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Alapszekrény	354290
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Alap szerszámbefogóSK-hoz SK kúpos szárhoz 40	354225 40
Zsugorbefogó készülék Típus SU1	354210 SU1
Hűtőadapter, rövid4,5° Befogási Ø-höz 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Hűtőadapter, hosszú4,5° Befogási Ø-höz 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308795 40