

**Szövet ragasztószalag stabilizált, Szélesség×hossz (mm×m): 38X25****Rendelési adatok**

Rendelés száma	083605 38X25
GTIN	4042448141361
Árucikk kategória	08M

**Leírás****Kivitel:**

A **tesa® 53799** nagyon jó tapadóerővel rendelkezik érdes felületeken. Kézzel könnyen betéphető, vízlepergető, időjárásálló, súlynak ellenáll és nagyon jól illeszkedik. Ezáltal ideális a legkülönbözőbb javítási és szerkezeti munkákhoz, de csomagoláshoz, kötegeléshez, ragasztáshoz stb. is.

**Figyelem:**

A tesa® termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes.

**Műszaki leírás**

Festék	piros
Gyártó jelölése	53799
Szélesség	38 mm
Vastagság	0,31 mm
Hossz	25 m
Különlegesség	illeszkedik

Különlegesség	kézzel téphető
Különlegesség	kopásálló
Ragasztó massa	természetes kaucsuk
Hőálló max.	110 °C
Béléssel	nem
Szakítószilárdság	7,7 N/mm
Tárolási hőmérséklet	15 - 35 °C
Tárolási levegő páratartalom	50 - 70 %
Ragasztószalag fajtája	egyoldalas
Hordozóanyag	Szövet
Szövet finomsága	80 mesh anyag
Tágulási képesség	11 %
Felhasználás	Összekapcsolás
Felhasználás	Csomagolás
Felhasználás	Kötegelés
Felhasználás	Takarás
Felhasználás	Összeragasztás
Ragasztóerő acélon	0,47 N/mm
Termék fajtája	Ragasztószalag