

3M**Szálszövet ragasztószalag, Szélesség×hossz (mm×m): 25X50**

Rendelési adatok

Rendelés száma	083666 25X50
GTIN	2050001712363
Árucikk kategória	08M

Leírás

Kivitel:

A **3M™ 8954** PP-ből készül, **nagyszilárdságú (kereszt és hosszanti) üvegszál erősítéssel**, nagyon nagy szakítószilárdsággal, kopásállósággal. **Veszélyes áru szállítási csomagolásokhoz alkalmas!**

Felhasználás:

Kötegeléshez és biztosításhoz, pl. raklap-, vagy árubiztosításként.

Figyelem:

A 3M™ termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes.

Műszaki leírás

Szélesség	25 mm
Gyártó jelölése	8954
Festék	Átlátszó
Hossz	50 m
Vastagság	0,13 mm

Ragasztószalag fajtája	egyoldalas
Eltarthatóság	12 hónap
Ragasztóerő acélon	0,7 N/mm
Ragasztó massa	Szintéziskaucsuk
Felhasználás	Összeragasztás
Felhasználás	Kötegelés
Felhasználás	Csomagolás
Tágulási képesség	10 %
Tárolási hőmérséklet	21 °C
Szakítószilárdság	13,5 N/mm
Hőálló max.	60 °C
Különlegesség	szakadásálló
Különlegesség	nedvességálló
Különlegesség	kopásálló
Béléssel	nem
Tárolási levegő páratartalom	50 %
Hordozóanyag	PP fólia
Termék fajtája	Ragasztószalag