


Garant**Keményfém menesztőlapka menesztő tárcsához****Rendelési adatok**

Rendelés száma

327670

GTIN

Árucikk kategória

35R

Leírás**Kivitel:**

A homlokmenesztők a mechanikus gyártás területén alkalmazott befogó szerszámok. A géporsó nyomatékának a munkadarabra történő átvitelére szolgálnak. A homlokmenesztőkkel (más néven menesztőcsúcsokkal) tengelyek kerülnek befogatásra a csúcsok közé. A munkadarab teljes külső kontúrja egy felfogatással készre megmunkálható. A munkadarab középpontoknál való befogás következtében nagy körfutási követelmények valósíthatóak meg.

A CoAE egy Constant homlokoldali menesztő, melyet manuálisan kell az esztergagépre fogatni. Ezt főként teljes hosszon végzett forgácsoló megmunkáláshoz alkalmazzák. Az alkatrészeket a homlokoldalra kell befogatni. Ugyanezzel a felfogatással további maró megmunkálást lehet végezni. Állandó szorítóerő jellemzi, nem sík homlokfelület, vagy a merőlegességtől való nagyobb eltérések esetén is. A befogó radiálisan játékmentes. A moduláris felépítésnek köszönhetően különböző csúcsok, valamint különböző menesztőtárcsák alkalmazhatóak egyetlen homlokmenesztővel és így a legkülönbözőbb geometriák munkálhatóak meg. A CoAE helyettesíti a CoA homlokmenesztőt. Alkalmas manuálisan forgácsoló megmunkáló gépekhez.

Alkalmazható:

327480 és 327482 sz. menesztőtárcsák.

Tartalom:

3 darab keményfém menesztőlapka.

Figyelem:

Kompatibilis a 327651 21-40, 26-50 és 33-64 számú Röhm menesztőtárcsákkal.

Műszaki leírás

Vastagság	3,2 mm
Oldalhossz	6 mm
Lapkák száma	3
Termék fajtája	Homlokmenesztő