

**3M****PVC ragasztószalag, Szín: RED****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 083636 RED    |
| GTIN              | 2050001712332 |
| Árucikk kategória | 08M           |

**Leírás****Kivitel:**

A **3M™ 764i** nem kritikus felhasználási területeken alkalmazható, mint pl. színjelölésekhez vagy kötegeléshez. Korrózióálló, rugalmas, kopásálló, jól illeszkedik, egyszerűen felhelyezhető és nedvességálló.

A 3M™ szín- és padlójelölő szalagok optimálisan alkalmasak az épület karbantartás területén történő használathoz és létesítmények biztonságának javításához. A színes PVC ragasztószalagok speciális szerkezete elviseli a karcolásokat, a kopást, az időjárást, valamint a legtöbb vegyszert. Egyszerűen használható, nagyon jól illeszkedik egyenetlen felületeken is.

**Figyelem:**

A 3M™ termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes.

**Műszaki leírás**

|           |          |
|-----------|----------|
| Vastagság | 0,125 mm |
| Hossz     | 33 m     |
| Szélesség | 50 mm    |
| Festék    | piros    |

|  |                     |
|--|---------------------|
| Gyártó jelölése                          | 764i                |
| Szavatosság a gyártás dátumától számítva | 12 hónap            |
| Ragasztószalag fajtája                   | egyoldalal          |
| Hordozóanyag                             | PVC fólia           |
| Hőálló max.                              | 29 °C               |
| Tárolási hőmérséklet                     | 20 - 23 °C          |
| Ragasztó massa                           | természetes kaucsuk |
| Tágulási képesség                        | 180 %               |
| Béléssel                                 | nem                 |
| Különlegesség                            | illeszkedik         |
| Különlegesség                            | korrózióálló        |
| Különlegesség                            | nedvességálló       |
| Különlegesség                            | kopásálló           |
| Szakítószilárdság                        | 2,28 N/mm           |
| Felhasználás                             | Jelölés             |
| Felhasználás                             | Lezárás             |
| Felhasználás                             | Kötegelés           |
| Ragasztóerő acélon                       | 0,21 N/mm           |
| Tárolási levegő páratartalom             | 50 - 60 %           |
| Termék fajtája                           | Ragasztószalag      |