



## Hárompofás esztergatokmány acél hengeres központosító befogóval, DIN 702-4, Külső Ø A: 80 mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	310500 80
GTIN	4019208028316
Árucikk kategória	36R

### Leírás

#### Kivitel:

- Kézi működtetésű esztergatokmány spiráltárcsával, központos szorítással.
- Öntvény vagy acél test.
- Spirálmenetes tárcsa, süllyesztékben kovácsolt, kiegyensúlyozott és edzett.
- A spirál oldalai és a pofák menetoldalai köszörültek.
- Nagy körfutási pontosság.

#### Felhasználás:

Hengeres központosító befogós géporsókhoz vagy karimás felfogatáshoz. Rögzítés csavarral hátulról. A nyers karimákat először mindig a géphez, majd ezt követően az esztergatokmányhoz kell illeszteni.

#### Szabvány:

**DIN 702-4.**

#### Tartalom:

1 készlet = 3 edzett fúrótokmány-pofa, kifelé lépcsőzetes és 1 készlet = 3 edzett esztergatokmány-pofa, befelé lépcsőzetes.

1 tokmánykulcs és a tokmányfelfogónak megfelelően rögzítő csavarok vagy csapok.

#### Különleges tartozék:

**Tartalék és kiegészítő pofákat** lásd 314000 – 315200 sz. **Védőbetétet** lásd 312800 sz.

**Figyelem:**

A DIN 702-4 a régi DIN 6350-1 szabványnak felel meg.

Ékrudas hárompofás esztergatókmányt lásd 313110 – 313140 sz.

Színkódok a tartozékokhoz: Röhm spirálmenetes esztergatókmányok és pofák

Áteresztés E: 19 mm

Magasság pofák nélkül H<sub>1</sub>: 39,5 mm

Magasság pofákkal H<sub>2</sub>: 53,5 mm

Központosító Ø B: 56 mm

Központosító mélység C: 3 mm

Kulcsnégyszög K: 6 mm

**Műszaki leírás**

Külső Ø A	80 mm
Magasság pofák nélkül H <sub>1</sub>	39,5 mm
Magasság pofákkal H <sub>2</sub>	53,5 mm
Kulcsnégyszög K	6 mm
Központosító Ø B	56 mm
Súly	1,3 kg
Központosító mélység C	3 mm
Maximális fordulatszám	7000 min <sup>-1</sup>
Áteresztés E	19 mm
Szabvány	DIN 702-4
Anyag	Acél
Színkódok a tartozékokhoz	Röhm spirálmenetes esztergatókmányok és pofák
Termék fajtája	Spirálmenetes tokmányok

**Tartozék**

Alappofa készlet, 3 darabos, lágy Tokmány típus 80 mm	314600 80
Fúrópofa készlet, 3 darabos, kemény Tokmány típus 80	315000 80
	314620 80

Tömör lágypofa készlet, 3 darabos, lágy Tokmány típus 80 mm

---