


**Szövet ragasztószalag stabilizált, Szélesség×hossz (mm×m): 50X50****Rendelési adatok**

Rendelés száma	083605 50X50
GTIN	4042448141354
Árucikk kategória	08M

**Leírás****Kivitel:**

A **tesa® 53799** nagyon jó tapadóerővel rendelkezik érdes felületeken. Kézzel könnyen betéphető, vízlepergető, időjárásálló, súlynak ellenáll és nagyon jól illeszkedik. Ezáltal ideális a legkülönbözőbb javítási és szerkezeti munkákhoz, de csomagoláshoz, kötegeléshez, ragasztáshoz stb. is.

**Figyelem:**

A tesa® termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes.

**Műszaki leírás**

Vastagság	0,31 mm
Festék	olívazöld
Hossz	50 m
Gyártó jelölése	53799
Szélesség	50 mm
Tárolási hőmérséklet	15 - 35 °C

Ragasztó massa	természetes kaucsuk
Tágulási képesség	11 %
Hordozóanyag	Szövet
Tárolási levegő páratartalom	50 - 70 %
Hőálló max.	110 °C
Szakítószilárdság	7,7 N/mm
Béléssel	nem
Különlegesség	illeszkedik
Különlegesség	kézzel téphető
Különlegesség	kopásálló
Szövet finomsága	80 mesh anyag
Ragasztószalag fajtája	egyoldalas
Felhasználás	Összekapcsolás
Felhasználás	Csomagolás
Felhasználás	Kötegelés
Felhasználás	Takarás
Felhasználás	Összeragasztás
Ragasztóerő acélon	0,47 N/mm
Termék fajtája	Ragasztószalag