

Garant**HT-tokmány, BT 50 rövid, Befogási Ø D1: 32mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	303452 32
GTIN	4045197589811
Árucikk kategória	31H

Leírás**Kivitel:**

- **Nagyon nagy teljes merevség az optimalizált szerkezetnek köszönhetően.**
- **Axiális hosszúság-beállítás, állítási út 10 mm.**

Előny:

- **Nagyon magas átvihető nyomatékok (550 Nm), HT (High Torque) kivitel, ennek következtében nagy folyamatbiztonság.**
- **Az ideális csillapító tulajdonságoknak köszönhetően optimális munkadarab felületet és hosszabb élettartamot ér el, ill. kíméli az orsót.**
- **Hőálló 120 °C-ig.**

Felhasználás:

Elsősorban nehéz forgácsoláshoz marásnál.

Tartalom:

Inkluzív hatszög keresztmarkolatú kulcs

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308802 sz.

Figyelem:

Figyeljen extra hosszú szerszámoknál és TPC megmunkálásnál.

Műszaki leírás

Hozzávaló közpersely	302180; 302175
A-méret kinyúlási hossz	90 mm
Befogási Ø D ₁	32 mm

Hasznos hossz L ₁	52 mm
Külső Ø D	72 mm
Befogó	BT 50 rövid
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Befogó szabvány	JIS B6339
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Hidroplasztikus szerszámbefogó

Tartozék

Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308765 50
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 50	308785 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50	308820 50
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308795 50
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308790 50
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308760 50