

**Garant****HT-tokmány, BT 40 rövid, Befogási Ø D1: 12mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	303450 12
GTIN	4045197586995
Árucikk kategória	31H

## Leírás

### Kivitel:

- **Nagyon nagy teljes merevség az optimalizált szerkezetnek köszönhetően.**
- **Axiális hosszúság-beállítás, állítási út 10 mm.**

### Előny:

- **Nagyon magas átvihető nyomatékok (550 Nm), HT (High Torque) kivitel, ennek következtében nagy folyamatbiztonság.**
- **Az ideális csillapító tulajdonságoknak köszönhetően optimális munkadarab felületet és hosszabb élettartamot ér el, ill. kíméli az orsót.**
- **Hőálló 120 °C-ig.**

### Felhasználás:

**Elsősorban nehéz forgácsoláshoz marásnál.**

### Tartalom:

Inkluzív hatszög keresztmarkolatú kulcs.

### Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308802 sz.

### Figyelem:

Figyeljen extra hosszú szerszámoknál és TPC megmunkálásnál.

## Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	58 mm
Befogási Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Hozzávaló közpersely	302140; 302135

Hasznos hossz L <sub>1</sub>	31 mm
Külső Ø D	42 mm
Befogó	BT 40 rövid
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Befogó szabvány	JIS B6339
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Hidroplasztikus szerszámbefogó

## Tartozék

Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40