



HD-tokmány közepes, karcsú, Form ADB, BT 40, Befogási Ø D1: 8mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	303455 8
GTIN	
Árucikk kategória	33W

Leírás

Kivitel:

- **Körfutás $\leq 3 \mu\text{m}$.**
- **Axiális hosszúság-beállítás lehetséges (állítási út 10 mm).**
- **Szűkítőperselyek használata lehetséges.**
- **Hűtőfolyadék nyomás 80 bar-ig.**

Felhasználás:

Fúráshoz, dörzsárazáshoz és **simító** maráshoz.

Tartalom:

Hatszög keresztmarkolatú kulcs.

Különleges tartozék:

Kúpvonócsapok (AB) 308760 – 308806 sz., AB szűkítőperselyek 302135 / 302180 sz.

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	90 mm
Ø D ₂	28 mm
Befogási Ø D ₁	8 mm
L ₂	30 mm
Menet M	M6
Külső Ø D	49,5 mm
Befogó	BT 40

Befogó szabvány	ISO 7388-2
Befogó szabvány	JIS B6339
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Hidroplasztikus szerszámbefogó

Tartozék

Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308802 40