

**Garant****Menesztőlapos befogó, HSK-F 63 rövid, Befogási Ø D1: 25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	304306 25
GTIN	4045197587619
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

- **RFID / Balluff-Chip furattal.**
- **HSK-működő felületek megmunkálva.**

**GARANT:** Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).

**Felhasználás:**

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 Form B és DIN 6535 Form HB szerint.

**Opcionális tartozék:**

Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz.

**Figyelem:**

Menet nélkül hűtőfolyadék-csőhöz.

HSK 40 és 50, Form A és E külön rendelésre szállíthatók.

**Műszaki leírás**

A-méret kinyúlási hossz	110 mm
Befogási Ø D <sub>1</sub>	25 mm
Tartalék felfogócsavar 309900 sz.	25
Külső Ø D	65 mm
Befogó	HSK-F 63 rövid

Befogó szabvány	DIN 69893
Befogó szabvány	DIN 69882-4
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Alak	F
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Menesztólapos befogó

## Tartozék

HSK hűtőfolyadék-cső HSK 25	309880 25
Dugókulcs HSK hűtőfolyadék csőhöz HSK 25	309890 25
Tartalék felfogócsavar Tokmányhoz, befogási Ø D1 25 mm	309900 25