

**HD-tokmány közepes, karcsú, Form ADB, BT 40, Befogási Ø D1: 12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	303455 12
GTIN	
Árucikk kategória	33W

**Leírás****Kivitel:**

- **Körfutás  $\leq 3 \mu\text{m}$ .**
- **Axiális hosszúság-beállítás lehetséges (állítási út 10 mm).**
- **Szűkítőperselyek használata lehetséges.**
- **Hűtőfolyadék nyomás 80 bar-ig.**

**Felhasználás:**

Fúráshoz, dörzsárazáshoz és **simító** maráshoz.

**Tartalom:**

Hatszög keresztmarkolatú kulcs.

**Különleges tartozék:**

Kúpvonócsapok (AB) 308760 – 308806 sz., AB szűkítőperselyek 302135 / 302180 sz.

**Műszaki leírás**

A-méret kinyúlási hossz	90 mm
Befogási Ø D <sub>1</sub>	12 mm
L <sub>2</sub>	40 mm
Ø D <sub>2</sub>	32 mm
Menet M	M10×1
Külső Ø D	49,5 mm
Befogó	BT 40

Befogó szabvány	ISO 7388-2
Befogó szabvány	JIS B6339
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Hidroplasztikus szerszámbefogó

## Tartozék

Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 6 mm	302135 6
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 3 mm	302135 3
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 4 mm	302140 4
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 5 mm	302140 5
Kúpvonócsap Hurco 45° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 6 mm	302140 6
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 8 mm	302135 8
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 8 mm	302140 8
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 4 mm	302135 4
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40

Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 5 mm	302135 5
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 3 mm	302140 3
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308790 40