

Garant**HT-tokmány hűtőcsatorna furatokkal, BT 40 rövid, Befogási Ø D1: 16mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	303451 16
GTIN	4045197644800
Árucikk kategória	31H

Leírás

Kivitel:

- **Nagyon nagy teljes merevség az optimalizált szerkezetnek köszönhetően.**
- **Axiális hosszúság-beállítás, állítási út 10 mm.**

Előny:

- **Nagyon magas átvihető nyomatékok (550 Nm), HT (High Torque) kivitel, ennek következtében nagy folyamatbiztonság.**
- **Az ideális csillapító tulajdonságoknak köszönhetően optimális munkadarab felületet és hosszabb élettartamot ér el, ill. kíméli az orsót.**
- **Hőálló 120 °C-ig.**

Felhasználás:

Elsősorban nehéz forgácsoláshoz marásnál.

Tartalom:

Inkluzív hatszög keresztmarkolatú kulcs.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308802 sz.

Figyelem:

Figyeljen extra hosszú szerszámoknál és TPC megmunkálásnál.

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	72,5 mm
Befogási Ø D ₁	16 mm

Hasznos hossz L ₁	45,5 mm
Külső Ø D	46 mm
Befogó	BT 40 rövid
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Befogó szabvány	JIS B6339
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Forgácsolási stratégia	HSC
Hűtőcsatorna furat	igen
Termék fajtája	Hidroplasztikus szerszámbefogó

Tartozék

Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308801 40