

**HOLEX****ER szorítópatron, ER 40, Névleges befogási Ø d: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	309040 16
GTIN	4045197151780
Árucikk kategória	32Z

**Leírás****Kivitel:**

Edzett és köszörült. Polírozott.

**Figyelem:**

A befogási Ø átfogás mindig max. 1 mm-rel kisebb, pl. Ø 10 – 9 mm, az Ø 1, 1,5 és 2 kivételével (itt csak 0,5 mm).

**Műszaki leírás**

Névleges befogási Ø d	16 mm
Befogó	ER 40
Szabvány	ISO 15488-B
Körfutási pontosság	≤ 10 µm
Típus	472 E
Külső Ø D	41 mm
Teljes hossz L	46 mm
Termék fajtája	Befogófej sima

