



## HD-tokmány közepes, karcsú, Form ADB, BT 40, Befogási Ø D1: 25mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	303455 25
GTIN	
Árucikk kategória	33W

### Leírás

#### Kivitel:

- **Körfutás  $\leq 3 \mu\text{m}$ .**
- **Axiális hosszúság-beállítás lehetséges (állítási út 10 mm).**
- **Szűkítőperselyek használata lehetséges.**
- **Hűtőfolyadék nyomás 80 bar-ig.**

#### Felhasználás:

Fúráshoz, dörzsárazáshoz és **simító** maráshoz.

#### Tartalom:

Hatszög keresztmarkolatú kulcs.

#### Különleges tartozék:

Kúpvonócsapok (AB) 308760 – 308806 sz., AB szűkítőperselyek 302135 / 302180 sz.

### Műszaki leírás

Befogási Ø D <sub>1</sub>	25 mm
Menet M	M16×1
Ø D <sub>2</sub>	55 mm
L <sub>2</sub>	50 mm
A-méret kinyúlási hossz	90 mm
Külső Ø D	52 mm
Befogó	BT 40

Befogó szabvány	ISO 7388-2
Befogó szabvány	JIS B6339
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Hidroplasztikus szerszámbefogó

## Tartozék

Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308790 40