



HD-tokmány közepes, karcsú, Form ADB, BT 40, Befogási Ø D1: 32mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	303455 32
GTIN	
Árucikk kategória	33W

Leírás

Kivitel:

- **Körfutás $\leq 3 \mu\text{m}$.**
- **Axiális hosszúság-beállítás lehetséges (állítási út 10 mm).**
- **Szűkítőperselyek használata lehetséges.**
- **Hűtőfolyadék nyomás 80 bar-ig.**

Felhasználás:

Fúráshoz, dörzsárazáshoz és **simító** maráshoz.

Tartalom:

Hatszög keresztmarkolatú kulcs.

Különleges tartozék:

Kúpvonócsapok (AB) 308760 – 308806 sz., AB szűkítőperselyek 302135 / 302180 sz.

Műszaki leírás

L ₂	48 mm
Ø D ₂	63 mm
Menet M	M16×1
Befogási Ø D ₁	32 mm
A-méret kinyúlási hossz	90 mm
Külső Ø D	62 mm
Befogó	BT 40

Befogó szabvány	ISO 7388-2
Befogó szabvány	JIS B6339
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Hidroplasztikus szerszámbefogó

Tartozék

Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 18 mm	302175 18
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 20 mm	302175 20
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 8 mm	302175 8
Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 12 mm	302180 12
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 6 mm	302175 6
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 20 mm	302180 20
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 10 mm	302175 10
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 6 mm	302180 6
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 25 mm	302175 25
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 16 mm	302175 16
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 12 mm	302175 12
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 25 mm	302180 25

Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 10 mm	302180 10
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 16 mm	302180 16
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 14 mm	302175 14
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 14 mm	302180 14
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 18 mm	302180 18
Kúpvonócsap Hurco 45° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 8 mm	302180 8