

**3M****Szövet ragasztószalag UV-álló, Kékes szürke, Szélesség×hossz (mm×m):  
48X23**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	083615 48X23
GTIN	048011538518
Árucikk kategória	08M

## Leírás

**Kivitel:**

A **3M™ 8979** jól illeszkedő szerkezettel rendelkezik és **UV álló** tartós és átmeneti használathoz **bel- és kültéren**. Ezen kívül **vízlepergető** és ennek köszönhető **tömítéshez** is használható.

**Figyelem:**

A 3M™ termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes.

## Műszaki leírás

Hossz	23 m
Gyártó jelölése	8979
Vastagság	0,31 mm
Szélesség	48 mm
Festék	Kékes szürke
Tárolási levegő páratartalom	50 - 60 %

Béléssel	nem
Ragasztó massa	természetes kaucsuk
Ragasztószalag fajtája	egyoldalal
Eltarthatóság	18 hónap
Tárolási hőmérséklet	20 - 23 °C
Hőálló max.	93 °C
Tágulási képesség	19 %
Szakítószilárdság	6,3 N/mm
Különlegesség	UV-álló
Különlegesség	illeszkedik
Különlegesség	kopásálló
Hordozóanyag	Szövet
Felhasználás	Hőszigetelés
Felhasználás	Tömítés
Felhasználás	Takarás
Felhasználás	Lezárás
Felhasználás	Kötegelés
Ragasztóerő acélon	0,212 N/mm
Terméknév attribútum	Kékes szürke
Termék fajtája	Ragasztószalag