


**3M****PVC láthatósági jelölőszalag, Szín: YB****Rendelési adatok**

Rendelés száma	083637 YB
GTIN	2050001712356
Árucikk kategória	08M

**Leírás****Kivitel:**

A 3M™ szín- és padlójelölő szalagok optimálisan alkalmasak az épület karbantartás területén történő használathoz és létesítmények biztonságának javításához. A színes PVC ragasztószalagok speciális szerkezete elviseli a karcolásokat, a kopást, az időjárást, valamint a legtöbb vegyszert. Egyszerűen használható, nagyon jól illeszkedik egyenetlen felületeken is.

A ragasztószalag alkalmas veszélyes területek és anyaglerakási területek, valamint sarkok és szélek jelöléséhez.

Ideálisan alkalmas olyan területeken, ahol az anyagmozgató eszközök kis terhelést jelentenek. A **3M™ 766i** sárga-fekete csíkos.

**Figyelem:**

A 3M™ termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes.

**Műszaki leírás**

Gyártó jelölése	766i
Vastagság	0,125 mm
Hossz	33 m

Szélesség	50 mm
Festék	sárga fekete
Ragasztószalag fajtája	egyoldalal
Hőálló max.	29 °C
Különlegesség	illeszkedik
Különlegesség	egyszerűen eltávolítható
Tárolási hőmérséklet	20 - 23 °C
Tágulási képesség	180 %
Hordozóanyag	PVC fólia
Szavatosság a gyártás dátumától számítva	12 hónap
Ragasztó massa	természetes kaucsuk
Béléssel	nem
Szakítószilárdság	2,28 N/mm
Felhasználás	Jelölés
Felhasználás	Jelölés
Ragasztóerő acélon	0,21 N/mm
Tárolási levegő páratartalom	50 - 60 %
Termék fajtája	Ragasztószalag