

Garant**Szorítópatronos befogó, extra karcsú, BT 40 A = 160, Befogási tartomány:
2-6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302868 2-6
GTIN	4045197821584
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- **Köszörült külső és belső kúp.**
- **Szárak keményen felszabályozva.**
- **A szorítópatront egy szorítócsavar fogja be hátulról a befogón keresztül, felfogó anyája nem szükséges!**

Előny:

A rendkívül karcsú felépítés nehezen hozzáférhető alkatrészek megmunkálását is lehetővé teszi, pl. a szerszám- és formagyártásnál.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok befogásához DIN 6499 szerint.

Tartalom:

Szorítócsavarral és keresztmarkolatú kulccsal.

Különleges tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz.,

AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.,

GARANT szorítópatron 309563 sz.,

ALBRECHT szorítópatron 309572 – 309573 sz.

Forgácsolási stratégia: HSC

Ø D₁: 9 mm

Ø D₂: 13 mm

Külső Ø D: 27 mm

Műszaki leírás

Befogási tartomány	2 - 6 mm
A-méret kinyúlási hossz	160 mm
Külső Ø D	27 mm
Ø D ₁	9 mm
Ø D ₂	13 mm
Befogó	BT 40 A = 160
Befogó szabvány	JIS B6339
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 5 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó

Tartozék

Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 40	308810 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 40	308640 40
Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308630 40
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40
Kúpvonócsap Hurco 45° furattal és tőréssel tömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 40	308720 40
Kúpvonócsap tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308760 40

Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 40	308600 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40	308635 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40	308660 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308615 40
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 40	308812 40
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 40	308700 40
Kúpvonócsap Mazak, A alak Meredekkúphoz 40M	308670 40M
Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308625 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308802 40