

**ER szorítópatron, ER 40, Névleges befogási Ø d: 21 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	309040 21
GTIN	4045197151834
Árucikk kategória	32Z

Leírás**Kivitel:**

Edzett és köszörült. Polírozott.

Figyelem:

A befogási Ø átfogás mindig max. 1 mm-rel kisebb, pl. Ø 10 – 9 mm, az Ø 1, 1,5 és 2 kivételével (itt csak 0,5 mm).

Műszaki leírás

Névleges befogási Ø d	21 mm
Befogó	ER 40
Szabvány	ISO 15488-B
Körfutási pontosság	≤ 10 µm
Típus	472 E
Külső Ø D	41 mm
Teljes hossz L	46 mm
Termék fajtája	Befogófej sima

