

**Garant****Marófej befogó rezgéscsillapító, BT 40 A = 200, Tüske Ø d1: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	303050 16
GTIN	4045197821621
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

- Hengeres alakú.
- Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felületek a vállon köszörülve.
- RFID / Balluffchip furattal.
- Megnövelt váll-felfekvő felület.
- Rezgéscsillapított kivitel, rezgéscsillapított maggal rendelkező befogó.

**Előny:**

Lényegesen kisebb vibrációhajlam! Jelentősen megnövekedett előtolás!

**Tartalom:**

Maró rögzítőcsavar és menesztő.

**Opcionális tartozék:**

Speciális kulcs 309840 sz.

**Figyelem:**

További méretek külön rendelésre.

**Műszaki leírás**

Tüske Ø d <sub>1</sub>	16 mm
A-méret kinyúlási hossz	200 mm
Külső Ø D	38 mm
Marótüske hossza L <sub>4</sub>	17 mm
Befogó	BT 40 A = 200
Szabvány	DIN 6357
Befogó szabvány	JIS B6339

Befogó szabvány	DIN 69893
Befogó szabvány	JIS B6339
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 8000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 6 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Rezgés	csillapított
Termék fajtája	Marófej befogó

## Tartozék

Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Speciális kulcs Tüske Ø-höz 16 mm	309840 16
Kúpvonócsap Hurco 45° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308760 40