

Garant**Marófej befogó rezgéscsillapító, BT 40 A = 200, Tüske Ø d1: 27mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 303050 27 |
| GTIN | 4045197821645 |
| Árucikk kategória | 31A |

Leírás**Kivitel:**

- Hengeres alakú.
- Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felületek a vállon köszörülve.
- RFID / Balluffchip furattal.
- Megnövelt váll-felfekvő felület.
- Rezgéscsillapított kivitel, rezgéscsillapított maggal rendelkező befogó.

Előny:

Lényegesen kisebb vibrációhajlam! Jelentősen megnövekedett előtolás!

Tartalom:

Maró rögzítőcsavar és menesztő.

Opcionális tartozék:

Speciális kulcs 309840 sz.

Figyelem:

További méretek külön rendelésre.

Műszaki leírás

| | |
|---------------------------------|---------------|
| A-méret kinyúlási hossz | 200 mm |
| Marótüske hossza L ₄ | 21 mm |
| Külső Ø D | 58 mm |
| Tüske Ø d ₁ | 27 mm |
| Befogó | BT 40 A = 200 |
| Szabvány | DIN 6357 |
| Befogó szabvány | JIS B6339 |

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Befogó szabvány | DIN 69893 |
| Befogó szabvány | JIS B6339 |
| Alak | A |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3, 8000 min ⁻¹ -nél |
| Körfutási pontosság | ≤ 6 μm |
| Forgácsolási stratégia | HPC |
| Rezgés | csillapított |
| Termék fajtája | Marófej befogó |

Tartozék

| | |
|---|-----------|
| Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40 | 308790 40 |
| Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40 | 308785 40 |
| Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40 | 308765 40 |
| Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40 | 308806 40 |
| Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40 | 308760 40 |
| Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40 | 308802 40 |
| Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40 | 308795 40 |
| Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűréssel tömített Meredekkúphoz 40 | 308801 40 |