

Garant**Marófej befogó rezgéscsillapító, BT 50 A = 200, Tüske Ø d1: 27mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	303054 27
GTIN	4045197821690
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- Hengeres alakú.
- Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felületek a vállon köszörülve.
- RFID / Balluffchip furattal.
- Megnövelt váll-felfekvő felület.
- Rezgéscsillapított kivitel, rezgéscsillapított maggal rendelkező befogó.

Előny:

Lényegesen kisebb vibrációhajlam! Jelentősen megnövekedett előtolás!

Tartalom:

Maró rögzítőcsavar és menesztő.

Opcionális tartozék:

Speciális kulcs 309840 sz.

Figyelem:

További méretek külön rendelésre.

Műszaki leírás

Külső Ø D	58 mm
Tüske Ø d ₁	27 mm
Marótüske hossza L ₄	21 mm
A-méret kinyúlási hossz	200 mm
Befogó	BT 50 A = 200
Szabvány	DIN 6357
Befogó szabvány	DIN 69882-3

Befogó szabvány	JIS B6339
Befogó szabvány	JIS B6339
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 8000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 6 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Rezgés	csillapított
Termék fajtája	Marófej befogó

Tartozék

Kúpvonócsap 45°-tömített Meredekkúphoz 50	308765 50
Speciális kulcs Tüske Ø-höz 27 mm	309840 27
Kúpvonócsap 60°-tömített Meredekkúphoz 50	308785 50
Kúpvonócsap 90°-tömített Meredekkúphoz 50	308790 50
Kúpvonócsap 90°-tömített Meredekkúphoz 50	308795 50
Kúpvonócsap 45°-tömített Meredekkúphoz 50	308760 50