

**Garant****Marófej befogó rezgéscsillapító, BT 50 A = 300, Tüske Ø d1: 32mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	303055 32
GTIN	4045197821737
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

- Hengeres alakú.
- Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felületek a vállon köszörülve.
- RFID / Balluffchip furattal.
- Megnövelt váll-felfekvő felület.
- Rezgéscsillapított kivitel, rezgéscsillapított maggal rendelkező befogó.

**Előny:**

Lényegesen kisebb vibrációhajlam! Jelentősen megnövekedett előtolás!

**Tartalom:**

Maró rögzítőcsavar és menesztő.

**Opcionális tartozék:**

Speciális kulcs 309840 sz.

**Figyelem:**

További méretek külön rendelésre.

**Műszaki leírás**

Tüske Ø d <sub>1</sub>	32 mm
A-méret kinyúlási hossz	300 mm
Külső Ø D	78 mm
Marótüske hossza L <sub>4</sub>	24 mm
Befogási Ø D <sub>1</sub>	32 mm
Befogó	BT 50 A = 300
Szabvány	DIN 6357

Befogó szabvány	DIN 69882-3
Befogó szabvány	JIS B6339
Befogó szabvány	JIS B6339
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 8000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 6 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Rezgés	csillapított
Termék fajtája	Marófej befogó

## Tartozék

Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308765 50
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308760 50
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308790 50
Speciális kulcs Tüske Ø-höz 32 mm	309840 32
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 50	308785 50
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308795 50