

HAINBUCH**Kiesztergálható gyűrű befogófejekhez, Szorítóvas (SK): 80****Rendelési adatok**

Rendelés száma	329835 80
GTIN	2050001922588
Árucikk kategória	33H

Leírás**Alkalmazható :**

329916; 329926; 329936; 329946; 329976 sz. önállóan kiesztergálható szorítóbetéhez.

Műszaki leírás

Befogó mérete	80 mm
Termék fajtája	Kiesztergálható gyűrű

Tartozék

Szorítóvas Kereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 51 mm	329944 51
Szorítóvas sima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 41 mm	329940 41
Szorítóvas sima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 26 mm	329940 26

Szorítóvas Kereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 61 mm	329944 61
Szorítóvas sima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 55 mm	329940 55
Szorítóvas lágy Előfúrás Ø 40 mm	329946 40
Szorítóvas Kereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 38 mm	329944 38
Szorítóvas Kereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 15 mm	329944 15
Szorítóvas sima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 13 mm	329940 13
Szorítóvas Kereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 27 mm	329944 27
Szorítóvas sima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 72 mm	329940 72
Szorítóvas Kereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 21 mm	329944 21
Szorítóvas sima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 60 mm	329940 60
Szorítóvas Kereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 47 mm	329944 47
Szorítóvas lágy Előfúrás Ø 60 mm	329946 60
Szorítóvas sima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 38 mm	329940 38
Szorítóvas sima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 34 mm	329940 34
Szorítóvas sima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 11 mm	329940 11
Szorítóvas Kereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 56 mm	329944 56
Szorítóvas sima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 66 mm	329940 66
Szorítóvas sima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 68 mm	329940 68
Szorítóvas Kereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 37 mm	329944 37
Szorítóvas Kereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 80 mm	329944 80
Szorítóvas sima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 39 mm	329940 39
Szorítóvas Kereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 50 mm	329944 50
	329944 63

Szorítóvas Kereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 63 mm	
Szorítóvas Kereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 73 mm	329944 73
Szorítóvas Kereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 17 mm	329944 17
Szorítóvas sima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 63 mm	329940 63
Szorítóvas Kereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 25 mm	329944 25
Szorítóvas sima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 22 mm	329940 22
Szorítóvas Kereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 71 mm	329944 71
Szorítóvas Kereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 48 mm	329944 48
Szorítóvas Kereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 79 mm	329944 79
Szorítóvas Kereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 31 mm	329944 31
Szorítóvas sima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 10 mm	329940 10
Szorítóvas Kereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 22 mm	329944 22
Szorítóvas sima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 28 mm	329940 28
Szorítóvas sima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 57 mm	329940 57
Szorítóvas Kereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 26 mm	329944 26
Szorítóvas Kereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 75 mm	329944 75
Szorítóvas sima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 36 mm	329940 36
Szorítóvas sima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 58 mm	329940 58
Szorítóvas Kereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 13 mm	329944 13
Szorítóvas Kereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 44 mm	329944 44
Szorítóvas sima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 37 mm	329940 37

Szorítóvas sima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 7 mm	329940 7
Szorítóvas Kereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 65 mm	329944 65
Szorítóvas sima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 23 mm	329940 23
Szorítóvas sima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 21 mm	329940 21
Szorítóvas Kereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 14 mm	329944 14
Szorítóvas sima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 65 mm	329940 65
Szorítóvas sima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 52 mm	329940 52
Szorítóvas Kereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 66 mm	329944 66
Szorítóvas Kereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 60 mm	329944 60
Szorítóvas sima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 71 mm	329940 71
Szorítóvas sima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 76 mm	329940 76
Szorítóvas Kereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 16 mm	329944 16
Szorítóvas sima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 78 mm	329940 78
Szorítóvas Kereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 55 mm	329944 55
Szorítóvas sima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 35 mm	329940 35
Szorítóvas Kereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 78 mm	329944 78
Szorítóvas Kereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 29 mm	329944 29
Szorítóvas sima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 77 mm	329940 77
Szorítóvas sima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 5 mm	329940 5
Szorítóvas sima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 48 mm	329940 48
Szorítóvas Kereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 18 mm	329944 18
Szorítóvas sima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 20 mm	329940 20
Szorítóvas sima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 31 mm	329940 31

Szorítóvas Kereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 34 mm	329944 34
Szorítóvas sima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 59 mm	329940 59
Szorítóvas sima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 18 mm	329940 18
Szorítóvas sima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 9 mm	329940 9
Szorítóvas Kereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 40 mm	329944 40
Szorítóvas Kereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 30 mm	329944 30
Szorítóvas Kereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 43 mm	329944 43
Szorítóvas sima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 70 mm	329940 70
Szorítóvas Kereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 54 mm	329944 54
Szorítóvas Kereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 11 mm	329944 11
Szorítóvas Kereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 76 mm	329944 76
Szorítóvas sima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 25 mm	329940 25
Szorítóvas Kereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 52 mm	329944 52
Szorítóvas sima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 51 mm	329940 51
Szorítóvas Kereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 69 mm	329944 69
Szorítóvas sima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 32 mm	329940 32
Szorítóvas sima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 62 mm	329940 62
Szorítóvas Kereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 53 mm	329944 53
Szorítóvas Keresztrecézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 10 mm	329942 10
Szorítóvas Kereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 39 mm	329944 39
Szorítóvas sima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 30 mm	329940 30

Szorítóvas Kereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 42 mm	329944 42
Szorítóvas Kereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 33 mm	329944 33
Szorítóvas Keresztrecézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 9 mm	329942 9
Szorítóvas sima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 42 mm	329940 42
Szorítóvas Kereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 68 mm	329944 68
Szorítóvas Kereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 32 mm	329944 32
Szorítóvas Kereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 23 mm	329944 23
Szorítóvas sima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 17 mm	329940 17
Szorítóvas sima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 67 mm	329940 67
Szorítóvas sima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 49 mm	329940 49
Szorítóvas Kereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 77 mm	329944 77
Szorítóvas Kereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 70 mm	329944 70
Szorítóvas lágy Előfúrás Ø 20 mm	329946 20
Szorítóvas sima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 53 mm	329940 53
Szorítóvas sima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 8 mm	329940 8
Szorítóvas sima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 40 mm	329940 40
Szorítóvas sima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 50 mm	329940 50
Szorítóvas sima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 64 mm	329940 64
Szorítóvas Kereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 35 mm	329944 35
Szorítóvas sima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 44 mm	329940 44
Szorítóvas sima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 56 mm	329940 56
Szorítóvas sima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 69 mm	329940 69
Szorítóvas Kereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 36 mm	329944 36

Szorítóvas Kereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 57 mm	329944 57
Szorítóvas Kereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 12 mm	329944 12
Szorítóvas sima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 47 mm	329940 47
Szorítóvas Kereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 19 mm	329944 19
Szorítóvas Kereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 59 mm	329944 59
Szorítóvas Kereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 24 mm	329944 24
Szorítóvas Kereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 72 mm	329944 72
Szorítóvas sima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 75 mm	329940 75
Szorítóvas sima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 29 mm	329940 29
Szorítóvas lágy Előfúrás Ø 8 mm	329946 8
Szorítóvas Kereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 28 mm	329944 28
Szorítóvas sima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 74 mm	329940 74
Szorítóvas sima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 43 mm	329940 43
Szorítóvas sima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 80 mm	329940 80
Szorítóvas Kereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 74 mm	329944 74
Szorítóvas sima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 45 mm	329940 45
Szorítóvas sima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 14 mm	329940 14
Szorítóvas Keresztrecézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 8 mm	329942 8
Szorítóvas Kereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 45 mm	329944 45
Szorítóvas Kereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 46 mm	329944 46
Szorítóvas sima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 79 mm	329940 79
Szorítóvas sima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 46 mm	329940 46

Szorítóvas sima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 15 mm	329940 15
Szorítóvas Kereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 41 mm	329944 41
Szorítóvas Kereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 20 mm	329944 20
Szorítóvas sima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 12 mm	329940 12
Szorítóvas sima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 19 mm	329940 19
Szorítóvas sima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 54 mm	329940 54
Szorítóvas Kereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 67 mm	329944 67
Szorítóvas sima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 16 mm	329940 16
Szorítóvas Kereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 62 mm	329944 62
Szorítóvas sima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 6 mm	329940 6
Szorítóvas sima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 24 mm	329940 24
Szorítóvas Kereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 58 mm	329944 58
Szorítóvas Kereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 64 mm	329944 64
Szorítóvas Kereszt- és hosszanti recézéssel Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 49 mm	329944 49
Szorítóvas sima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 33 mm	329940 33
Szorítóvas sima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 73 mm	329940 73
Szorítóvas sima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 27 mm	329940 27
Szorítóvas sima Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 61 mm	329940 61