



## Hárompofás esztergatókmány, acél rövidkúpos felfogással, DIN 702-3, Külső Ø A / kúp: 315/6 mm



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 310700 315/6  |
| GTIN              | 4019208026848 |
| Árucikk kategória | 36R           |

### Leírás

#### Kivitel:

- Kézi működtetésű esztergatókmány spiráltárcsával, központos szorítással.
- Öntvény vagy acél test.
- Spirálmenetes tárcsa, süllyesztékben kovácsolt, kiegyensúlyozott és edzett.
- A spirál oldalai és a pofák menetoldalai köszörültek.
- Nagy körfutási pontosság.

#### Felhasználás:

**Az esztergatókmányt mindig tokmányfelfogó tárcsa nélkül, közvetlenül kell az orsófejre felfogatni.**

DIN 55027 orsófejekhez **tőcsavarokkal és peremes anyákkal.**

#### Szabvány:

**DIN 702-3.**

#### Tartalom:

1 készlet = 3 edzett fúrótokmány-pofa, kifelé lépcsőzetes és 1 készlet = 3 edzett esztergatókmány-pofa, befelé lépcsőzetes.

1 tokmánykulcs és a tokmányfelfogónak megfelelően rögzítő csavarok vagy csapok.

#### Különleges tartozék:

**Tartalék és kiegészítő pofákat lásd a 314000 – 315200 sz. alatt. Védőbetétet lásd 312800 sz.**

**Figyelem:**

Ékrudas hárompofás esztergatókmányt lásd 313110 – 313140 sz.

A DIN 702-3 a régi DIN 55029 szabványnak felel meg.

Színkódok a tartozékokhoz: Röhm spirálmenetes esztergatókmányok és pofák

Áteresztés E: 103 mm

Magasság pofák nélkül H<sub>1</sub>: 96 mm

Magasság pofákkal H<sub>2</sub>: 142 mm

Tőcsavarok száma: 4

Tőcsavarok mérete: M12

Kulcsnégyszög K: 14 mm

**Műszaki leírás**

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Súly                                 | 50 kg   |
| Kúpméret                             | 6   |
| Tőcsavarok mérete                    | M12   |
| Magasság pofák nélkül H <sub>1</sub> | 96 mm   |
| Maximális fordulatszám               | 2300 min <sup>-1</sup>                        |
| Kulcsnégyszög K                      | 14 mm   |
| Magasság pofákkal H <sub>2</sub>     | 142 mm  |
| Áteresztés E                         | 103 mm  |
| Külső Ø A                            | 315 mm  |
| Tőcsavarok száma                     | 4   |
| Szabvány                             | DIN 702-3                                     |
| Színkódok a tartozékokhoz            | Röhm spirálmenetes esztergatókmányok és pofák |
| Termék fajtája                       | Spirálmenetes tokmányok                       |

**Tartozék**

|  |            |
|--|------------|
| Alappofa készlet, 3 darabos, edzett Tokmány típus 315 mm | 314020 315 |
| Fúrópofa készlet, 3 darabos, kemény Tokmány típus 315    | 315000 315 |
| Alappofa készlet, 3 darabos, lágy Tokmány típus 315 mm   | 314600 315 |

|  |            |
|--|------------|
| Esztergapofa készlet, 3 darabos, kemény Tokmány típus 315    | 315200 315 |
| Rátétpofa készlet, 3 darabos, lágy Tokmány típus 315 mm      | 314420 315 |
| Tömör lágypofa készlet, 3 darabos, lágy Tokmány típus 315 mm | 314620 315 |
| Alappofa készlet, 3 darabos, edzett Tokmány típus 315 mm     | 314000 315 |
| Rátétpofa készlet, 3 darabos, lágy Tokmány típus 315 mm      | 314400 315 |