



Hárompofás esztergatokmány, acél rövidkúpos felfogással, DIN 702-3, Külső Ø A / kúp: 315/8 mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	310700 315/8
GTIN	4019208026855
Árucikk kategória	36R

Leírás

Kivitel:

- Kézi működtetésű esztergatokmány spiráltárcsával, központos szorítással.
- Öntvény vagy acél test.
- Spirálmenetes tárcsa, süllyesztékben kovácsolt, kiegyensúlyozott és edzett.
- A spirál oldalai és a pofák menetoldalai köszörültek.
- Nagy körfutási pontosság.

Felhasználás:

Az esztergatokmányt mindig tokmányfelfogó tárcsa nélkül, közvetlenül kell az orsófejre felfogatni.

DIN 55027 orsófejekhez **tőcsavarokkal és peremes anyákkal.**

Szabvány:

DIN 702-3.

Tartalom:

1 készlet = 3 edzett fúrótokmány-pofa, kifelé lépcsőzetes és 1 készlet = 3 edzett esztergatokmány-pofa, befelé lépcsőzetes.

1 tokmánykulcs és a tokmányfelfogónak megfelelően rögzítő csavarok vagy csapok.

Különleges tartozék:

Tartalék és kiegészítő pofákat lásd a 314000 – 315200 sz. alatt. Védőbetétet lásd 312800 sz.

Figyelem:

Ékrudas hárompofás esztergatókmányt lásd 313110 – 313140 sz.

A DIN 702-3 a régi DIN 55029 szabványnak felel meg.

Színkódok a tartozékokhoz: Röhmspirálmenetes esztergatókmányok és pofák

Áteresztés E: 103 mm

Magasság pofák nélkül H_1 : 96 mm

Magasság pofákkal H_2 : 142 mm

Tőcsavarok száma: 4

Tőcsavarok mérete: M16

Kulcsnégyyszög K: 14 mm

Műszaki leírás

Tőcsavarok mérete	M16
Maximális fordulatszám	2300 min ⁻¹
Külső Ø A	315 mm
Kulcsnégyyszög K	14 mm
Áteresztés E	103 mm
Tőcsavarok száma	4
Magasság pofák nélkül H_1	96 mm
Kúpméret	8
Súly	50 kg
Magasság pofákkal H_2	142 mm
Szabvány	DIN 702-3
Színkódok a tartozékokhoz	Röhmspirálmenetes esztergatókmányok és pofák
Termék fajtája	Spirálmenetes tokmányok

Tartozék

Rátétpofa készlet, 3 darabos, lágy Tokmány típus 315 mm	314420 315
Tömör lágypofa készlet, 3 darabos, lágy Tokmány típus 315 mm	314620 315

Fúrópofa készlet, 3 darabos, kemény Tokmány típus 315	315000 315
Alappofa készlet, 3 darabos, lágy Tokmány típus 315 mm	314600 315
Alappofa készlet, 3 darabos, edzett Tokmány típus 315 mm	314020 315
Esztergapofa készlet, 3 darabos, kemény Tokmány típus 315	315200 315
Rátétpofa készlet, 3 darabos, lágy Tokmány típus 315 mm	314400 315
Alappofa készlet, 3 darabos, edzett Tokmány típus 315 mm	314000 315