

**HAINBUCH****MANOK befogó, Szorítóvas (SK): 52****Rendelési adatok**

Rendelés száma	329810 52
GTIN	2050001922489
Árucikk kategória	33H

**Leírás****Kivitel:**

Fix befogó tömör öntvényből. Nagy tartóerő, pontosság és merevség.

**Felhasználás:**

Sokoldalúan használható, pl. megmunkáló központokon, mérőkészülékeken, oszlopos fúrógépeken.

**Tartalom:**

1 szorítókulcs.

**Figyelem:**

Hozzávaló szorítóvasakat lásd 329910–329946 sz.

**Műszaki leírás**

Magasság H	124 mm
Szélesség B	159 mm
Súly	14 kg
Hossz L	214 mm
Befogó mérete	52
Kulcsnyílás	17 mm

Rögzítő furat távolsága	184 mm
Ismétlési pontosság	0,01 mm
Maximális szorítóerő	90 kN
Furatkör Ø	120 mm
Fej Ø	80 mm
Befogási tartomány	4 - 52 mm
Termék fajtája	Befogó satu