

**Garant**

**Hárompofás esztergatókmány, acél rövidkúpos felfogással, DIN 702-3, Külső Ø A / kúp: 160/5mm**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	310750 160/5
GTIN	4045197152145
Árucikk kategória	31R

**Leírás****Kivitel:**

- Kézi működtetésű esztergatókmány spiráltárcsával, központos szorítással.
- Súly- és tömegtehetetlenség csökkentett acél test.
- Spirálmenetes tárcsa, sülyesztékben kovácsolt, kiegyensúlyozott és edzett.
- A spirál oldalai és a pofák menetoldalai köszörültek.
- Nagy körfutási pontosság.

**Felhasználás:**

**Az esztergatókmányt mindig tokmányfelfogó tárcsa nélkül, közvetlenül kell az orsófejre felfogatni.**

DIN 55027 orsófejekhez **tőcsavarokkal és peremes anyákkal.**

**Szabvány:**

**DIN 702-3.**

**Tartalom:**

1 tokmánykulcs és a tokmányfelfogónak megfelelően rögzítő csavarok vagy csapok.

1 készlet megfordítható pofa **lencsefogazással.**

**Különleges tartozék:**

**Tartalék és kiegészítő pofákat** lásd 314000 – 315200 sz. **Védőbetétet** lásd 312800 sz.

**Figyelem:**

Ékrudas hárompofás esztergatókmányt lásd 313120 – 313140 sz.

A DIN 702-3 a régi DIN 55029 szabványnak felel meg.

Színkódok a tartozékokhoz: Röhmspirálmenetes esztergatókmányok és pofák

Áteresztés E: 42 mm

Magasság pofák nélkül H<sub>1</sub>: 66 mm

Magasság pofákkal H<sub>2</sub>: 92 mm

Tőcsavarok száma: 4

Tőcsavarok mérete: M10

Kulcsnégyszög K: 10 mm

## Műszaki leírás

Tőcsavarok száma	4
Magasság pofák nélkül H <sub>1</sub>	66 mm
Súly	9,5 kg
Maximális fordulatszám	4000 min <sup>-1</sup>
Magasság pofákkal H <sub>2</sub>	92 mm
Külső Ø A	160 mm
Áteresztés E	42 mm
Kulcsnégyszög K	10 mm
Kúpméret	5
Tőcsavarok mérete	M10
Szabvány	DIN 702-3
Színkódok a tartozékokhoz	Röhmspirálmenetes esztergatókmányok és pofák
Termék fajtája	Spirálmenetes tokmányok

## Tartozék

Alappofa készlet, 3 darabos, edzett Tokmány típus 160 mm	314000 160
Esztergapofa készlet, 3 darabos, kemény Tokmány típus 160	315200 160
Alappofa készlet, 3 darabos, edzett Tokmány típus 160 mm	314020 160
	314620 160

Tömör lágypofa készlet, 3 darabos, lágy Tokmány típus  
160 mm

Fúrópofa készlet, 3 darabos, kemény Tokmány típus 160

315000 160

Alappofa készlet, 3 darabos, lágy Tokmány típus 160 mm

314600 160

Munkadarab ütköző Magasság h 15 mm

313033 15

Munkadarab ütköző, alapmodul Magasság h 15 mm

313036 15