



Négypofás esztergatokmány, acél rövidkúpos felfogással, DIN 702-3, Külső Ø A / kúp: 160/5 mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	312700 160/5
GTIN	4019208026664
Árucikk kategória	36R

Leírás

Kivitel:

- Spirálmenetes tárcsa, süllyesztékben kovácsolt, kiegyensúlyozott és edzett.
- A spirál oldalai és a pofák menetoldalai köszörülve.
- Nagy körfutási pontosság.

Süllyesztékben kovácsolt, így hosszú élettartamú és **nagy fordulatszámú gépekhez alkalmas.**

Felhasználás:

DIN 55027 orsófejekhez tócsavarokkal és peremes anyákkal. Az esztergatokmányt mindig köztes karima nélkül, közvetlenül kell az orsófejre felfogatni.

Szabvány:

DIN 702-3.

Alapanyag:

Acél

Tartalom:

1 készlet = 4 edzett esztergatokmány-pofa, kifelé lépcsőzetes.

1 készlet = 4 edzett esztergatokmány-pofa, befelé lépcsőzetes.

1 tokmánykulcs és a tokmánykivitelnek megfelelően rögzítő csavarok vagy csapok.

Különleges tartozék:

Tartalék és kiegészítő pofákat lásd 314100 – 315300 sz. Védőbetétet lásd 312800 sz.

Figyelem:

A DIN 702-3 a régi DIN 55027 szabványnak felel meg.

Színkódok a tartozékokhoz: Röhm spirálmenetes esztergatokmányok és pofák

Áteresztés E: 42 mm

Magasság pofák nélkül H₁: 66 mm

Magasság pofákkal H₂: 92 mm
 Tőcsavarok száma: 4
 Tőcsavarok mérete: M10
 Központosító kúp Ø B: 82,575 mm

Műszaki leírás

Magasság pofákkal H ₂	92 mm
Külső Ø A	160 mm
Súly	8,5 kg
Kúpméret	5
Maximális fordulatszám	4600 min ⁻¹
Magasság pofák nélkül H ₁	66 mm
Tőcsavarok száma	4
Tőcsavarok mérete	M10
Központosító kúp Ø B	82,575 mm
Áteresztés E	42 mm
Kulcsnégyszög K	10 mm
Szabvány	DIN 702-3
Anyag	Acél
Színkódok a tartozékokhoz	Röhm spirálmenetes esztergatokmányok és pofák
Termék fajtája	Spirálmenetes tokmányok

Tartozék

Alappofa készlet, 4 darabos, edzett Tokmány típus 160 mm	314030 160
Alappofa készlet, 4 darabos, edzett Tokmány típus 160 mm	314100 160
Alappofa készlet, 4 darabos, lágy Tokmány típus 160 mm	314700 160
Tömör lágypofa készlet, 4 darabos, lágy Tokmány típus 160 mm	314630 160

Fúrópofa készlet, 4 darabos, kemény Tokmány típus 160

315100 160