

**HAINBUCH****MANOK befogó, Szorítóvas (SK): 65****Rendelési adatok**

Rendelés száma	329810 65
GTIN	2050001922496
Árucikk kategória	33H

**Leírás****Kivitel:**

Fix befogó tömör öntvényből. Nagy tartóerő, pontosság és merevség.

**Felhasználás:**

Sokoldalúan használható, pl. megmunkáló központokon, mérőkészülékeken, oszlopos fúrógépeken.

**Tartalom:**

1 szorítókulcs.

**Figyelem:**

Hozzávaló szorítóvasakat lásd 329910–329946 sz.

**Műszaki leírás**

Hossz L	214 mm
Súly	13 kg
Magasság H	124 mm
Szélesség B	159 mm
Befogó mérete	65
Fej Ø	99,5 mm

Ismétlési pontosság	0,01 mm
Furatkör Ø	120 mm
Kulcsnyílás	17 mm
Maximális szorítóerő	105 kN
Rögzítő furat távolsága	184 mm
Befogási tartomány	4 - 65 mm
Termék fajtája	Befogó satu