

**MANOK befogó, Szorítóvas (SK): 80****Rendelési adatok**

Rendelés száma	329810 80
GTIN	2050001922502
Árucikk kategória	33H

Leírás**Kivitel:**

Fix befogó tömör öntvényből. Nagy tartóerő, pontosság és merevség.

Felhasználás:

Sokoldalúan használható, pl. megmunkáló központokon, mérőkészülékeken, oszlopos fúrógépeken.

Tartalom:

1 szorítókulcs.

Figyelem:

Hozzávaló szorítóvasakat lásd 329910–329946 sz.

Műszaki leírás

Hossz L	264 mm
Magasság H	140 mm
Szélesség B	210 mm
Súly	23 kg
Befogó mérete	80
Ismétlési pontosság	0,01 mm

Adatlap

Rögzítő furat távolsága	236 mm
Furatkör Ø	165 mm
Maximális szorítóerő	115 kN
Kulcsnyílás	17 mm
Fej Ø	115 mm
Befogási tartomány	5 - 80 mm
Termék fajtája	Befogó satu