

Garant**Hárompofás esztergatokmány, acél rövidkúpos felfogással, DIN 702-3, Külső Ø A / kúp: 250/6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	310750 250/6
GTIN	4045197152169
Árucikk kategória	31R

Leírás**Kivitel:**

- Kézi működtetésű esztergatokmány spiráltárcsával, központos szorítással.
- Súly- és tömegtehetetlenség csökkentett acél test.
- Spirálmenetes tárcsa, sülyesztékben kovácsolt, kiegyensúlyozott és edzett.
- A spirál oldalai és a pofák menetoldalai köszörültek.
- Nagy körfutási pontosság.

Felhasználás:

Az esztergatokmányt mindig tokmányfelfogó tárcsa nélkül, közvetlenül kell az orsófejre felfogatni.

DIN 55027 orsófejekhez **tőcsavarokkal és peremes anyákkal.**

Szabvány:

DIN 702-3.

Tartalom:

1 tokmánykulcs és a tokmányfelfogónak megfelelően rögzítő csavarok vagy csapok.

1 készlet megfordítható pofa **lencsefogazással.**

Különleges tartozék:

Tartalék és kiegészítő pofákat lásd 314000 – 315200 sz. **Védőbetétet** lásd 312800 sz.

Figyelem:

Ékrudas hárompofás esztergatokmányt lásd 313120 – 313140 sz.

A DIN 702-3 a régi DIN 55029 szabványnak felel meg.

Színkódok a tartozékokhoz: Röhmspirálmenetes esztergatókmányok és pofák

Áteresztés E: 76 mm

Magasság pofák nélkül H₁: 83 mm

Magasság pofákkal H₂: 124 mm

Tőcsavarok száma: 4

Tőcsavarok mérete: M12

Kulcsnégyyszög K: 12 mm

Műszaki leírás

Áteresztés E	76 mm
Súly	28 kg
Maximális fordulatszám	2700 min ⁻¹
Kúpméret	6
Tőcsavarok mérete	M12
Tőcsavarok száma	4
Magasság pofákkal H ₂	124 mm
Külső Ø A	250 mm
Magasság pofák nélkül H ₁	83 mm
Kulcsnégyyszög K	12 mm
Szabvány	DIN 702-3
Színkódok a tartozékokhoz	Röhmspirálmenetes esztergatókmányok és pofák
Termék fajtája	Spirálmenetes tokmányok

Tartozék

Esztergapofa készlet, 3 darabos, kemény Tokmány típus 250	315200 250
Munkadarab ütköző Magasság h 15 mm	313033 15
Tömör lágypofa készlet, 3 darabos, lágy Tokmány típus 250 mm	314620 250

Alappofa készlet, 3 darabos, edzett Tokmány típus 250 mm	314000 250
Rátétpofa készlet, 3 darabos, lágy Tokmány típus 250 mm	314400 250
Fúrópofa készlet, 3 darabos, kemény Tokmány típus 250	315000 250
Alappofa készlet, 3 darabos, lágy Tokmány típus 250 mm	314600 250
Munkadarab ütköző, alapmodul Magasság h 15 mm	313036 15
Alappofa készlet, 3 darabos, edzett Tokmány típus 250 mm	314020 250
Rátétpofa készlet, 3 darabos, lágy Tokmány típus 250 mm	314420 250