


3M**Szigetelőszalag, 15 mm×10 m, Szín: Y/G**

Rendelési adatok

Rendelés száma	083652 Y/G
GTIN	4054596657441
Árucikk kategória	08M

Leírás

Kivitel:

A **3M™ Temflex® 165** egy **univerzálisan használható, lágy PVC szigetelőszalag**. Nehezen gyúlékony. Önkioltó, olajnak és oldószereknek jól ellenáll.

Felhasználás:

Szigeteléshez, kötegeléshez, rögzítéshez és színjelöléshez.

Figyelem:

A 3M™ termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes.

Műszaki leírás

Vastagság	0,15 mm
Szélesség	15 mm
Festék	sárga-zöld
Hossz	10 m
Gyártó jelölése	3M® Temflex® 165
Felhasználás	Jelölés

Felhasználás	Hőszigetelés
Felhasználás	Kötegelés
Felhasználás	Jelölés
Szakítószilárdság	2 N/mm
Béléssel	nem
Hordozóanyag	PVC fólia
Ragasztószalag fajtája	egyoldalas
Tárolási hőmérséklet	20 - 23 °C
Hőálló max.	90 °C
Tárolási levegő páratartalom	50 - 60 %
Ragasztóerő acélon	0,2 N/mm
Tágulási képesség	200 %
Terméknév attribútum	15 mm×10 m
Termék fajtája	Ragasztószalag