



## Hárompofás esztergatókmány, acél rövidkúpos felfogással, DIN 702-3, Külső Ø A / kúp: 160/5 mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	310700 160/5
GTIN	4019208026237
Árucikk kategória	36R

### Leírás

#### Kivitel:

- Kézi működtetésű esztergatókmány spiráltárcsával, központos szorítással.
- Öntvény vagy acél test.
- Spirálmenetes tárcsa, süllyesztékben kovácsolt, kiegyensúlyozott és edzett.
- A spirál oldalai és a pofák menetoldalai köszörültek.
- Nagy körfutási pontosság.

#### Felhasználás:

**Az esztergatókmányt mindig tokmányfelfogó tárcsa nélkül, közvetlenül kell az orsófejre felfogatni.**

DIN 55027 orsófejekhez **tőcsavarokkal és peremes anyákkal.**

#### Szabvány:

**DIN 702-3.**

#### Tartalom:

1 készlet = 3 edzett fúrótokmány-pofa, kifelé lépcsőzetes és 1 készlet = 3 edzett esztergatókmány-pofa, befelé lépcsőzetes.

1 tokmánykulcs és a tokmányfelfogónak megfelelően rögzítő csavarok vagy csapok.

#### Különleges tartozék:

**Tartalék és kiegészítő pofákat lásd a 314000 – 315200 sz. alatt. Védőbetétet lásd 312800 sz.**

**Figyelem:**

Ékrudas hárompofás esztergatókmányt lásd 313110 – 313140 sz.

A DIN 702-3 a régi DIN 55029 szabványnak felel meg.

Színkódok a tartozékokhoz: Röhmspirálműveléses esztergatókmányok és pofák

Áteresztés E: 42 mm

Magasság pofák nélkül H<sub>1</sub>: 66 mm

Magasság pofákkal H<sub>2</sub>: 92 mm

Tőcsavarok száma: 4

Tőcsavarok mérete: M10

Kulcsnégyyszög K: 10 mm

**Műszaki leírás**

Tőcsavarok száma	4
Kulcsnégyyszög K	10 mm
Tőcsavarok mérete	M10
Külső Ø A	160 mm
Maximális fordulatszám	4600 min <sup>-1</sup>
Magasság pofákkal H <sub>2</sub>	92 mm
Súly	8,5 kg
Kúpméret	5
Áteresztés E	42 mm
Magasság pofák nélkül H <sub>1</sub>	66 mm
Szabvány	DIN 702-3
Színkódok a tartozékokhoz	Röhmspirálműveléses esztergatókmányok és pofák
Termék fajtája	Spirálműveléses tokmányok

**Tartozék**

Esztergápfő készlet, 3 darabos, kemény Tokmány típus 160	315200 160
Alappofa készlet, 3 darabos, edzett Tokmány típus 160 mm	314000 160

Fúrópofa készlet, 3 darabos, kemény Tokmány típus 160	315000 160
Tömör lágypofa készlet, 3 darabos, lágy Tokmány típus 160 mm	314620 160
Alappofa készlet, 3 darabos, edzett Tokmány típus 160 mm	314020 160
Alappofa készlet, 3 darabos, lágy Tokmány típus 160 mm	314600 160