

HELICOIL® Plus

made by BOLLHOFF

Menetbetét készlet, 10 ill. 20 darabos, 1xD, Menetfajta / -méret: M8**Rendelési adatok**

Rendelés száma	082810 M8
GTIN	4250361203121
Árucikk kategória	04D

Leírás**Kivitel:**

Metrikus menetbetétek rozsdamentes, rugószerűen kialakított nemesacél huzalból. Szabadon átfutó menetek, a menesztőcsapot a behajtás után a bemélyedésnél kell leválasztani (előírt törési pont). Optimális alak újszerű bevezető résszel, mely lehetővé teszi a betét csavarokhoz hasonló behelyezését és becsavarását.

Nagyszilárdságú, szabadon átfutó HELICOIL® plusz menetbetétek **nagy kopásállóságú, csekély menetsúrlódással nemesacélból** szűk tűrésekkel, **nagyon jó felületminőségekkel**, valamint **korrózió- és hőálló tulajdonságokkal**. A rugalmas kialakítás egyenletes teher és feszültségelosztást tesz lehetővé, melynek köszönhetően **tartós** és kiváló minőségű csavarkötések hozhatók létre **minden üzemi terheléshez** (statikus, dinamikus), **ideális erőátvitel mellett**. Egyszerű, gyors szerelés, idomszer szerinti, mindkét oldalról használható belső menet jön létre.

Felhasználás:

Sérült vagy **elhasználódott menetek gazdaságos javításához** és szerkezeti elemként csekély nyírósilárdságú anyagok **menetpáncélozásához** (pl. alumínium, alumínium-magnézium ötvözetek).

Tartalom:

10 darabos készlet

Figyelem:

Önbiztosító betétek és más méretek külön rendelésre szállíthatók.

- **Megfelelő dugós idomszereket a menetek ellenőrzéséhez a 486000 sz.-tól talál.**
- **Önbiztosító betétek, más méretek és UNC / UNF menetbetétek külön ajánlatkérésre szállíthatók.**

Műszaki leírás

Menetfajta	M8
Készlet tartalma	10
Terméknév attribútum	1×D
Menetmélység max.	1×D
Termék fajtája	Menetbetét

Tartozék

Behajtó orsó Menetfajta / -méret M8	082808 M8
-------------------------------------	-----------