



Négypofás esztergatókmány öntvény hengeres központosító befogóval, DIN 702-4, Külső Ø A: 100 mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	312000 100
GTIN	4019208027838
Árucikk kategória	36R

Leírás

Kivitel:

- Spirálmenetes tárcsa, süllyesztékben kovácsolt, kiegyensúlyozott és edzett.
- A spirál oldalai és a pofák menetoldalai köszörülve.
- Nagy körfutási pontosság.

Felhasználás:

Hengeres központosító befogós géporsókhoz vagy karimás felfogatáshoz. A 317000 sz. nyers karimákat először mindig a géphez, majd ezt követően az esztergatókmányhoz kell illeszteni.

Szabvány:

DIN 702-4.

Alapanyag:

Öntvény

Tartalom:

1 készlet = 4 edzett fúrópofa, kifelé lépcsőzetes.

1 készlet = 4 edzett esztergatókmány-pofa, befelé lépcsőzetes.

1 tokmánykulcs és a tokmánykivitelnek megfelelően rögzítő csavarok vagy csapok.

Különleges tartozék:

Tartalék és kiegészítő pofákat lásd 314100 – 315300 sz. Védőbetétet lásd 312800 sz.

Figyelem:

A DIN 702-4 a régi DIN 6350-1 szabványnak felel meg.

Színkódok a tartozékokhoz: Röhmspirálmenetes esztergatókmányok és pofák

Áteresztés E: 20 mm

Magasság pofák nélkül H₁: 50 mm

Magasság pofákkal H₂: 68 mm

Központosító Ø B: 70 mm
 Központosító mélység C: 3 mm
 Kulcsnégyyszög K: 8 mm

Műszaki leírás

Súly	2,9 kg
Kulcsnégyyszög K	8 mm
Magasság pofák nélkül H ₁	50 mm
Maximális fordulatszám	4500 min ⁻¹
Központosító Ø B	70 mm
Áteresztés E	20 mm
Magasság pofákkal H ₂	68 mm
Külső Ø A	100 mm
Központosító mélység C	3 mm
Szabvány	DIN 702-4
Anyag	Öntvény
Színkódok a tartozékokhoz	Röhm spirálmenetes esztergatókmányok és pofák
Termék fajtája	Spirálmenetes tokmányok

Tartozék

Alappofa készlet, 4 darabos, lágy Tokmány típus 100 mm	314700 100
Rátétpofa készlet, 4 darabos, lágy Tokmány típus 100 mm	314500 100
Alappofa készlet, 4 darabos, edzett Tokmány típus 100 mm	314100 100
Fúrópofa készlet, 3 darabos, kemény Tokmány típus 100	315000 100