



## Hárompofás esztergatókmány, acél rövidkúpos felfogással, DIN 702-3, Külső Ø A / kúp: 200/5 mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	310700 200/5
GTIN	4019208025575
Árucikk kategória	36R

### Leírás

#### Kivitel:

- Kézi működtetésű esztergatókmány spiráltárcsával, központos szorítással.
- Öntvény vagy acél test.
- Spirálmenetes tárcsa, süllyesztékben kovácsolt, kiegyensúlyozott és edzett.
- A spirál oldalai és a pofák menetoldalai köszörültek.
- Nagy körfutási pontosság.

#### Felhasználás:

Az esztergatókmányt mindig tokmányfelfogó tárcsa nélkül, közvetlenül kell az orsófejre felfogatni.

DIN 55027 orsófejekhez **tőcsavarokkal és peremes anyákkal.**

#### Szabvány:

**DIN 702-3.**

#### Tartalom:

1 készlet = 3 edzett fúrótokmány-pofa, kifelé lépcsőzetes és 1 készlet = 3 edzett esztergatókmány-pofa, befelé lépcsőzetes.

1 tokmánykulcs és a tokmányfelfogónak megfelelően rögzítő csavarok vagy csapok.

#### Különleges tartozék:

**Tartalék és kiegészítő pofákat** lásd a 314000 – 315200 sz. alatt. **Védőbetétet** lásd 312800 sz.

**Figyelem:**

Ékrudas hárompofás esztergatókmányt lásd 313110 – 313140 sz.

A DIN 702-3 a régi DIN 55029 szabványnak felel meg.

Színkódok a tartozékokhoz: Röhmspirálmenetes esztergatókmányok és pofák

Áteresztés E: 55 mm

Magasság pofák nélkül H<sub>1</sub>: 74,5 mm

Magasság pofákkal H<sub>2</sub>: 107 mm

Tőcsavarok száma: 4

Tőcsavarok mérete: M10

Kulcsnégyyszög K: 11 mm

**Műszaki leírás**

Tőcsavarok száma	4
Kúpméret	5
Maximális fordulatszám	4000 min <sup>-1</sup>
Súly	15,5 kg
Áteresztés E	55 mm
Magasság pofákkal H <sub>2</sub>	107 mm
Külső Ø A	200 mm
Tőcsavarok mérete	M10
Magasság pofák nélkül H <sub>1</sub>	74,5 mm
Kulcsnégyyszög K	11 mm
Szabvány	DIN 702-3
Színkódok a tartozékokhoz	Röhmspirálmenetes esztergatókmányok és pofák
Termék fajtája	Spirálmenetes tokmányok

**Tartozék**

Alappofa készlet, 3 darabos, lágy Tokmány típus 200 mm	314600 200
Rátétpofa készlet, 3 darabos, lágy Tokmány típus 200 mm	314420 200
Alappofa készlet, 3 darabos, edzett Tokmány típus 200 mm	314000 200

Rátétpofa készlet, 3 darabos, lágy Tokmány típus 200 mm	314400 200
Esztergapofa készlet, 3 darabos, kemény Tokmány típus 200	315200 200
Fúrópofa készlet, 3 darabos, kemény Tokmány típus 200	315000 200
Tömör lágypofa készlet, 3 darabos, lágy Tokmány típus 200 mm	314620 200