


3M**PVC láthatósági jelölőszalag, Szín: WR****Rendelési adatok**

Rendelés száma	083637 WR
GTIN	2050001712349
Árucikk kategória	08M

Leírás**Kivitel:**

A 3M™ szín- és padlójelölő szalagok optimálisan alkalmasak az épület karbantartás területén történő használathoz és létesítmények biztonságának javításához. A színes PVC ragasztószalagok speciális szerkezete elviseli a karcolásokat, a kopást, az időjárást, valamint a legtöbb vegyszert. Egyszerűen használható, nagyon jól illeszkedik egyenetlen felületeken is.

A ragasztószalag alkalmas veszélyes területek és anyaglerakási területek, valamint sarkok és szélek jelöléséhez.

Ideálisan alkalmas olyan területeken, ahol az anyagmozgató eszközök kis terhelést jelentenek. A **3M™ 767i** piros-fehér csíkos.

Figyelem:

A 3M™ termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes.

Műszaki leírás

Gyártó jelölése	767i
Hossz	33 m
Szélesség	50 mm

Festék	Fehér-piros
Vastagság	0,125 mm
Ragasztószalag fajtája	egyoldalal
Különlegesség	illeszkedik
Különlegesség	egyszerűen eltávolítható
Tágulási képesség	180 %
Ragasztó massa	természetes kaucsuk
Tárolási hőmérséklet	20 - 23 °C
Béléssel	nem
Hordozóanyag	PVC fólia
Szavatosság a gyártás dátumától számítva	12 hónap
Hőálló max.	29 °C
Szakítószilárdság	2,28 N/mm
Ragasztóerő acélon	0,21 N/mm
Felhasználás	Jelölés
Felhasználás	Jelölés
Tárolási levegő páratartalom	50 - 60 %
Termék fajtája	Ragasztószalag