



Hárompofás esztergatókmány, acél rövidkúpos felfogással, DIN 702-3, Külső Ø A / kúp: 200/6 mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	310700 200/6
GTIN	4019208025599
Árucikk kategória	36R

Leírás

Kivitel:

- Kézi működtetésű esztergatókmány spiráltárcsával, központos szorítással.
- Öntvény vagy acél test.
- Spirálmenetes tárcsa, süllyesztékben kovácsolt, kiegyensúlyozott és edzett.
- A spirál oldalai és a pofák menetoldalai köszörültek.
- Nagy körfutási pontosság.

Felhasználás:

Az esztergatókmányt mindig tokmányfelfogó tárcsa nélkül, közvetlenül kell az orsófejre felfogatni.

DIN 55027 orsófejekhez **tőcsavarokkal és peremes anyákkal.**

Szabvány:

DIN 702-3.

Tartalom:

1 készlet = 3 edzett fúrótokmány-pofa, kifelé lépcsőzetes és 1 készlet = 3 edzett esztergatókmány-pofa, befelé lépcsőzetes.

1 tokmánykulcs és a tokmányfelfogónak megfelelően rögzítő csavarok vagy csapok.

Különleges tartozék:

Tartalék és kiegészítő pofákat lásd a 314000 – 315200 sz. alatt. Védőbetétet lásd 312800 sz.

Figyelem:

Ékrudas hárompofás esztergatókmányt lásd 313110 – 313140 sz.

A DIN 702-3 a régi DIN 55029 szabványnak felel meg.

Színkódok a tartozékokhoz: Röhmspirálművelés esztergatókmányok és pofák

Áteresztés E: 55 mm

Magasság pofák nélkül H_1 : 74,5 mm

Magasság pofákkal H_2 : 107 mm

Tőcsavarok száma: 4

Tőcsavarok mérete: M12

Kulcsnégyyszög K: 11 mm

Műszaki leírás

Tőcsavarok mérete	M12
Kúpméret	6
Kulcsnégyyszög K	11 mm
Áteresztés E	55 mm
Magasság pofákkal H_2	107 mm
Magasság pofák nélkül H_1	74,5 mm
Tőcsavarok száma	4
Súly	15,5 kg
Külső \varnothing A	200 mm
Maximális fordulatszám	4000 min ⁻¹
Szabvány	DIN 702-3
Színkódok a tartozékokhoz	Röhmspirálművelés esztergatókmányok és pofák
Termék fajtája	Spirálművelés tokmányok

Tartozék

Alappofa készlet, 3 darabos, lágy Tokmány típus 200 mm	314600 200
Tömör lágypofa készlet, 3 darabos, lágy Tokmány típus 200 mm	314620 200

Rátétpofa készlet, 3 darabos, lágy Tokmány típus 200 mm	314400 200
Rátétpofa készlet, 3 darabos, lágy Tokmány típus 200 mm	314420 200
Esztergapofa készlet, 3 darabos, kemény Tokmány típus 200	315200 200
Fúrópofa készlet, 3 darabos, kemény Tokmány típus 200	315000 200
Alappofa készlet, 3 darabos, edzett Tokmány típus 200 mm	314000 200