



Hárompofás esztergatokmány, acél rövidkúpos felfogással, DIN 702-3, Külső Ø A / kúp: 250/6 mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	310700 250/6
GTIN	4019208026077
Árucikk kategória	36R

Leírás

Kivitel:

- Kézi működtetésű esztergatokmány spiráltárcsával, központos szorítással.
- Öntvény vagy acél test.
- Spirálmenetes tárcsa, süllyesztékben kovácsolt, kiegyensúlyozott és edzett.
- A spirál oldalai és a pofák menetoldalai köszörültek.
- Nagy körfutási pontosság.

Felhasználás:

Az esztergatokmányt mindig tokmányfelfogó tárcsa nélkül, közvetlenül kell az orsófejre felfogatni.

DIN 55027 orsófejekhez **tőcsavarokkal és peremes anyákkal.**

Szabvány:

DIN 702-3.

Tartalom:

1 készlet = 3 edzett fúrótokmány-pofa, kifelé lépcsőzetes és 1 készlet = 3 edzett esztergatokmány-pofa, befelé lépcsőzetes.

1 tokmánykulcs és a tokmányfelfogónak megfelelően rögzítő csavarok vagy csapok.

Különleges tartozék:

Tartalék és kiegészítő pofákat lásd a 314000 – 315200 sz. alatt. Védőbetétet lásd 312800 sz.

Figyelem:

Ékrudas hárompofás esztergatókmányt lásd 313110 – 313140 sz.

A DIN 702-3 a régi DIN 55029 szabványnak felel meg.

Színkódok a tartozékokhoz: Röhmspirálműveléses esztergatókmányok és pofák

Áteresztés E: 76 mm

Magasság pofák nélkül H₁: 83 mm

Magasság pofákkal H₂: 124 mm

Tőcsavarok száma: 4

Tőcsavarok mérete: M12

Kulcsnégyyszög K: 12 mm

Műszaki leírás

Külső Ø A	250 mm
Tőcsavarok mérete	M12
Kúpméret	6
Maximális fordulatszám	3000 min ⁻¹
Magasság pofákkal H ₂	124 mm
Kulcsnégyyszög K	12 mm
Tőcsavarok száma	4
Áteresztés E	76 mm
Magasság pofák nélkül H ₁	83 mm
Súly	30 kg
Szabvány	DIN 702-3
Színkódok a tartozékokhoz	Röhmspirálműveléses esztergatókmányok és pofák
Termék fajtája	Spirálműveléses tokmányok

Tartozék

Tömör lágypofa készlet, 3 darabos, lágú Tokmány típus 250 mm	314620 250
Alappofa készlet, 3 darabos, edzett Tokmány típus 250 mm	314020 250

Alappofa készlet, 3 darabos, lágy Tokmány típus 250 mm	314600 250
Rátétpofa készlet, 3 darabos, lágy Tokmány típus 250 mm	314400 250
Esztergapofa készlet, 3 darabos, kemény Tokmány típus 250	315200 250
Fúrópofa készlet, 3 darabos, kemény Tokmány típus 250	315000 250
Alappofa készlet, 3 darabos, edzett Tokmány típus 250 mm	314000 250
Rátétpofa készlet, 3 darabos, lágy Tokmány típus 250 mm	314420 250