

Garant**Menesztőlapos befogó, HSK-A 63 A = 120, Befogási Ø D1: 14mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 304315 14 |
| GTIN | 4045197289025 |
| Árucikk kategória | 31A |

Leírás**Kivitel:**

- **RFID / Balluff-Chip furattal.**
- **HSK-működő felületek megmunkálva.**

GARANT: Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).

Felhasználás:

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835, Form B és DIN 6535 Form HB szerint.

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz.

Figyelem:

HSK 40 és 50, Form A és E külön rendelésre szállíthatók.

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Befogási Ø D ₁ | 14 mm |
| Tartalék felfogócsavar 309900 sz. | 12 |
| A-méret kinyúlási hossz | 120 mm |
| Külső Ø D | 44 mm |
| Befogó | HSK-A 63 A = 120 |
| Befogó szabvány | DIN 69893 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Befogó szabvány | DIN 69882-4 |
| Befogó szabvány | ISO 12164-1 |
| Alak | A |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél |
| Körfutási pontosság | ≤ 3 μm |
| Forgácsolási stratégia | HPC |
| Forgácsolási stratégia | HSC |
| Termék fajtája | Menesztőlapos befogó |

Tartozék

| | |
|--|-----------|
| Tartalék felfogócsavar Tokmányhoz, befogási Ø D1 12 mm | 309900 12 |
|--|-----------|