

Garant**Menesztőlapos befogó, HSK-A 63 A = 160, Befogási Ø D1: 32mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	304335 32
GTIN	4045197289155
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- **RFID / Balluff-Chip furattal.**
- **HSK-működő felületek megmunkálva.**

GARANT: Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).

Felhasználás:

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 Form B és DIN 6535 Form HB szerint.

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz.

Figyelem:

HSK 40 és 50, Form A és E külön rendelésre szállíthatók.

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	160 mm
Tartalék felfogócsavar 309900 sz.	32
Befogási Ø D ₁	32 mm
Külső Ø D	72 mm
Befogó	HSK-A 63 A = 160
Befogó szabvány	DIN 69893

Befogó szabvány	DIN 69882-4
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Menesztőlapos befogó

Tartozék

HSK hűtőfolyadék-cső HSK 32	309880 32
Dugókulcs HSK hűtőfolyadék csőhöz HSK 32	309890 32
Tartalék felfogócsavar Tokmányhoz, befogási Ø D1 32 mm	309900 32