

**Csomagoló ragasztószalag 6 darabos készlet, Szín: CLEAR****Rendelési adatok**

Rendelés száma	083672 CLEAR
GTIN	4005801188083
Árucikk kategória	08M

Leírás**Kivitel:**

Az univerzális csomagoló ragasztószalag minden kereskedelmi forgalomban kapható kézi letekerővel használható, **halk letekerés**.

A **tesapack® 4120** egy kiváló minőségű PVC ragasztószalag erős természetes kaucsuk ragasztóanyaggal.

Figyelem:

A tesa® termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes.

Műszaki leírás

Vastagság	0,05 mm
Szélesség	50 mm
Hossz	66 m
Festék	áttetsző
Gyártó jelölése	4120
Ragasztó massza	természetes kaucsuk

Tárolási levegő páratartalom	50 - 70 %
Szakítószilárdság	4,3 N/mm
Tárolási hőmérséklet	15 - 35 °C
Béléssel	nem
Ragasztószalag fajtája	egyoldalal
Felhasználás	Csomagolás
Hőálló max.	80 °C
Ragasztóerő acélon	0,2 N/mm
Tágulási képesség	75 %
Hordozóanyag	PVC fólia
Különlegesség	kézzel téphető
Különlegesség	nyomtató
Különlegesség	halk letekerés
Ragasztószalagok száma	6
Termék fajtája	Ragasztószalag

Tartozék

Profi kézi letekerő	083676
---------------------	--------