



Sarokcsiszoló, Típus: AGS15-125



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|------------------|
| Rendelés száma | 077141 AGS15-125 |
| GTIN | 4002395236015 |
| Árucikk kategória | 03M |

Leírás

Kivitel:

Milwaukee sarokcsiszoló lágy indulással, **ismételt bekapcsolódás** és túlterhelés elleni **védelemmel**. 1500 Wattos csökkentett fordulatszámú speciális csiszoló **legyezős csiszolótárcsákhoz** konstans elektronikával. A befogókészlet tartozék.

Tartalom:

Segédmarkolat, védőburkolat, 4 m hálózati kábel.

Műszaki leírás

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Maximális tárcsa Ø | 125 mm |
| Gyártó jelölése | AGS15-125CProTector |
| Ismételt bekapcsolódás elleni védelem | igen |
| Maximális vágási mélység | 33 mm |
| Súly | 2,4 kg |
| Max. vibráció EN szerint | 5,5 m/s ² |
| Teljesítményfelvétel | 1500 W |
| Lágy indulás | igen |
| Energiaellátás | Vezetékes |
| Maximális fordulatszám | 7600 min ⁻¹ |
| Termék fajtája | Sarokcsiszoló |

Tartozék

M14 felfogó anya Típus NUT

073930 NUT

M14 felfogó anya Típus FIXTEC

073930 FIXTEC