

Garant**Menesztőlapos befogó hűtőcsatorna furattal, HSK-A 100 rövid, Befogási Ø D1: 8mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 304402 8 |
| GTIN | 4045197289278 |
| Árucikk kategória | 31A |

Leírás**Kivitel:**

- RFID / Balluff-Chip furattal.
- HSK-működő felületek megmunkálva.

GARANT: Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).

Lezárható hűtőcsatorna furatokkal.**Felhasználás:**

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835, Form B és DIN 6535 Form HB szerint.

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz.

Figyelem:

HSK 40 és 50, Form A és E külön rendelésre szállíthatók.

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Tartalék felfogócsavar 309900 sz. | 8 |
| Befogási Ø D ₁ | 8 mm |
| A-méret kinyúlási hossz | 80 mm |
| Külső Ø D | 28 mm |
| Befogó | HSK-A 100 rövid |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Befogó szabvány | DIN 69893 |
| Befogó szabvány | DIN 69882-4 |
| Befogó szabvány | ISO 12164-1 |
| Alak | A |
| Hűtőcsatorna furat | Zárható |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél |
| Körfutási pontosság | ≤ 3 μm |
| Forgácsolási stratégia | HPC |
| Forgácsolási stratégia | HSC |
| Termék fajtája | Menesztőlapos befogó |

Tartozék

| | |
|---|------------|
| HSK hűtőfolyadék-cső HSK 100 | 309880 100 |
| Tartalék felfogócsavar Tokmányhoz, befogási Ø D1 8 mm | 309900 8 |