

MIRKA**Excentercsiszoló DEROS, Típus: 650CV****Rendelési adatok**

Rendelés száma	077324 650CV
GTIN	6416868241433
Árucikk kategória	07E

Leírás**Kivitel:**

Első excenter csiszoló **kefe nélküli elektromotorral, tápegység nélkül.**

- **Alacsony energiafogyasztás. Különösen kompakt, halk, könnyű és nagy teljesítményű.**
- **Alacsony vibrációs szint, Bluetooth kapcsolat.**
- **Külső elszívás lehetséges.**

Felhasználás:

Leválasztási munkához (durva-, köztes- és finomcsiszolás) fához, fémhez, lakkhoz. Kitűnően alkalmas nehezen hozzáférhető vagy profilírozott felületek megmunkálásához, mind száraz, mind nedves csiszolás esetén.

Figyelem:

Hozzávaló csiszolótárcsa 6 lyukasztással 567775 sz., 15 lyukasztással 567558 sz. és ABRANET 567800 sz. alatt.

Hozzávaló tartótányér 567990 sz. 147 méret.

Hozzávaló tömlő elektromos kábellel külső elszíváshoz 077327 sz. 5,5 méret.

Műszaki leírás

Súly	1 kg
Max. vibráció EN szerint	3,4 m/s ²
Rezgésszám	4000 - 10000 min ⁻¹
Excentricitás	5,0 mm

Gyártó jelölése	650CV
Csiszolótányér Ø	150 mm
Teljesítményfelvétel	350 W
Interfész	Bluetooth kapcsolat
Energiaellátás	Vezetékes
Sorozat	DEROS
Termék fajtája	Excenter csiszoló

Tartozék

Tépőzárás csiszolótárcsa ABRANET® Szemcsézet 80	567800 80
Papír tépőzárás csiszolótárcsa (A)6 + 1 Lyukasztás Szemcsézet 60	567775 60
Papír tépőzárás csiszolótárcsa (A)6 + 1 Lyukasztás Szemcsézet 320	567775 320
Papír tépőzárás csiszolótárcsa (A)6 + 1 Lyukasztás Szemcsézet 600	567775 600
Papír tépőzárás csiszolótárcsa (A)6 + 1 Lyukasztás Szemcsézet 240	567775 240
Tépőzárás csiszolótárcsa ABRANET® Szemcsézet 240	567800 240
Papír tépőzárás csiszolótárcsa (A)6 + 1 Lyukasztás Szemcsézet 800	567775 800
Tépőzárás csiszolótárcsa ABRANET® Szemcsézet 400	567800 400
Tépőzárás csiszolótárcsa ABRANET® Szemcsézet 320	567800 320
Papír tépőzárás csiszolótárcsa (A)6 + 1 Lyukasztás Szemcsézet 80	567775 80
Papír tépőzárás csiszolótárcsa (A)6 + 1 Lyukasztás Szemcsézet 180	567775 180
Papír tépőzárás csiszolótárcsa (A)6 + 1 Lyukasztás Szemcsézet 120	567775 120
Tépőzárás csiszolótárcsa ABRANET® Szemcsézet 120	567800 120

Tépőzárás csiszolótárcsa ABRANET® Szemcsézet 180	567800 180
Papír tépőzárás csiszolótárcsa (A)6 + 1 Lyukasztás Szemcsézet 40	567775 40
Lyukasztott PU tartótányér Külső Ø 147 mm	567990 147
Papír tépőzárás csiszolótárcsa (A)6 + 1 Lyukasztás Szemcsézet 400	567775 400