

**Garant****Whistle-Notch befogó, HSK-A 63, Befogási Ø D1: 10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	304870 10
GTIN	4045197504821
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

- **Ütközőcsavarral.**
- **RFID / Balluff-Chip furattal.**

**Jellemzők:**

A szerszámot a felfogócsavar oldalról rögzíti és az ütközőcsavar hátulról megtámasztja. Ez hézagmentes befogást és rezgésmentes járást eredményez.

**Felhasználás:**

Hengeres szárú és kúpos befogófelületű (2°) szerszámok befogására a DIN 1835 E és DIN 6535 HE szerint.

A szerszám axiálisan állítható. Különösen tömör keményfém fúrók befogásához. A fúrók homlokoldali utánkösörüléséből eredő hosszvesztés a szerszámbe fogóban történő axiális hosszállítással korrigálható.

**Opcionális tartozék:**

Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz.

**Műszaki leírás**

Tartalék felfogócsavar 309900 sz.	10
Befogási Ø D <sub>1</sub>	10 mm
A-méret kinyúlási hossz	80 mm
Külső Ø D	35 mm
Befogó	HSK-A 63

Befogó szabvány	DIN 69893
Befogó szabvány	DIN 69882-5
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 12000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Menesztőlapos befogó

## Tartozék

Tartalék felfogócsavar Tokmányhoz, befogási Ø D1 10 mm	309900 10
--	-----------